


Garant**Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú, HSK-A 63, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307513 20
GTIN	4062406544478
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

Felhasználás:

- **Nagy forgácsolási teljesítmény (de nem extrém nehézforgácsolás).**
- **Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.**

Opcionális tartozék:

Szűkítőpersely 302135 – 302187 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., hengeres tisztító 343720 sz.

Figyelem:

A-méret = 200 mm külön rendelésre!

Műszaki leírás

Ø D ₂	42 mm
Külső Ø D	50 mm
Befogási Ø D ₁	20 mm
Hozzávaló közpersely	302155; 302160; 302165; 302150
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Állítási út V	10 mm

L ₃	51 mm
L ₂	48 mm
Menet M	M16×1
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Alak	A
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 3 mm	302160 3
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 3 mm	302155 3
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 14 mm	302155 14
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 10 mm	302160 10
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 4 mm	302155 4
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 4 mm	302160 4
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302155 8
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 14 mm	302160 14
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302160 8
Hengeres tisztítóMűanyag Csap Ø 20 mm	343720 20
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 16 mm	302155 16
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 16 mm	302160 16

Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 6 mm	302155 6
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 5 mm	302155 5
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 12 mm	302160 12
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 6 mm	302160 6
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 12 mm	302155 12
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 10 mm	302155 10
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 5 mm	302160 5