


**Garant****Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú, HSK-A 63, Befogási Ø D1: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307513 25
GTIN	4062406544485
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

**Felhasználás:**

- **Nagy forgácsolási teljesítmény (de nem extrém nehézforgácsolás).**
- **Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.**

**Opcionális tartozék:**

Szűkítőpersely 302135 – 302187 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., hengeres tisztító 343720 sz.

**Figyelem:**

A-méret = 200 mm külön rendelésre!

**Műszaki leírás**

Menet M	M16×1
Ø D <sub>2</sub>	57 mm
Állítási út V	10 mm
Külső Ø D	53 mm
L <sub>3</sub>	57 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	25 mm

A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Alak	A
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegészítő fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó