

Garant**Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú, HSK-A 100, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307523 12
GTIN	4062406544508
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
- RFID / Balluff-Chip furattal.

Felhasználás:

- Nagy forgácsolási teljesítmény (de nem extrém nehézforgácsolás).
- Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.

Opcionális tartozék:

Szűkítőpersely 302135 – 302187 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., hengeres tisztító 343720 sz.

Figyelem:

A-méret = 200 mm külön rendelésre!

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	12 mm
A-méret kinyúlási hossz	95 mm
Ø D ₂	32 mm
L ₂	47 mm
Állítási út V	10 mm

L ₃	40 mm
Külső Ø D	50 mm
Hozzávaló közpersely	302135; 302140; 302145; 302147
Menet M	M10×1
Befogó	HSK-A 100
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Alak	A
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 5 mm	302140 5
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 6 mm	302140 6
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 6 mm	302135 6
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302140 8
Hengeres tisztítóMűanyag Csap Ø 12 mm	343720 12
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302135 8
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 3 mm	302140 3
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 4 mm	302140 4
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 5 mm	302135 5
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 3 mm	302135 3
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 4 mm	302135 4

