


Garant**Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú, HSK-A 100, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307523 20
GTIN	4062406544522
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
- RFID / Balluff-Chip furattal.

Felhasználás:

- Nagy forgácsolási teljesítmény (de nem extrém nehézforgácsolás).
- Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.

Opcionális tartozék:

Szűkítőpersely 302135 – 302187 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., hengeres tisztító 343720 sz.

Figyelem:

A-méret = 200 mm külön rendelésre!

Műszaki leírás

Ø D ₂	42 mm
L ₂	59 mm
Hozzávaló közpersely	302155; 302160; 302165; 302150
Befogási Ø D ₁	20 mm
Állítási út V	10 mm

Menet M	M16×1
A-méret kinyúlási hossz	105 mm
Külső Ø D	50 mm
L ₃	48 mm
Befogó	HSK-A 100
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Alak	A
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 6 mm	302160 6
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 10 mm	302155 10
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 16 mm	302160 16
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 4 mm	302155 4
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 4 mm	302160 4
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 14 mm	302155 14
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 3 mm	302160 3
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 12 mm	302155 12
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302155 8
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 12 mm	302160 12
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 14 mm	302160 14

Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 10 mm	302160 10
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 16 mm	302155 16
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302160 8
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 5 mm	302160 5
Hengeres tisztítóMűanyag Csap Ø 20 mm	343720 20
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 5 mm	302155 5
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 3 mm	302155 3
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 6 mm	302155 6