


Garant**Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú, HSK-A 100, Befogási Ø D1: 32mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 307523 32 |
| GTIN | 4062406544539 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
- RFID / Balluff-Chip furattal.

Felhasználás:

- Nagy forgácsolási teljesítmény (de nem extrém nehézforgácsolás).
- Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.

Opcionális tartozék:

Szűkítőpersely 302135 – 302187 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., hengeres tisztító 343720 sz.

Figyelem:

A-méret = 200 mm külön rendelésre!

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Menet M | M16×1 |
| Állítási út V | 10 mm |
| Hozzávaló közpersely | 302175; 302180; 302177; 302187 |
| Ø D ₂ | 63 mm |
| Befogási Ø D ₁ | 32 mm |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| L ₃ | 60 mm |
| L ₂ | 62 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 110 mm |
| Külső Ø D | 67 mm |
| Befogó | HSK-A 100 |
| Befogó szabvány | DIN 69882-7 |
| Befogó szabvány | ISO 12164-1 |
| Befogó szabvány | DIN 69882-7 |
| Alak | A |
| belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Balluffchip furat | igen |
| Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |

Tartozék

| | |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 6 mm | 302175 6 |
| Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 25 mm | 302175 25 |
| Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 16 mm | 302175 16 |
| Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 18 mm | 302175 18 |
| Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 12 mm | 302175 12 |
| Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 10 mm | 302175 10 |
| Hengeres tisztítóMűanyag Csap Ø 32 mm | 343720 32 |
| Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 20 mm | 302175 20 |
| Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 14 mm | 302175 14 |
| Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 8 mm | 302175 8 |