

**REGO-FIX▲****ER 32 szorítópatron secuRgrip kihúzás elleni védelem, Befogási Ø d: 10mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 309422 10     |
| GTIN              | 2050002050037 |
| Árucikk kategória | 33B           |

**Leírás****Kivitel:**

A secuRgrip®-pel rendelkező szorítópatronok menethez hasonló kontúrral rendelkeznek befogó furatban. A menetbetét behelyezésével a maró köszörült HB (Weldon) felületébe a maró + menetbetét kombináció a szorítópatronba hajtható és így megakadályozza a szerszám kihúzását. Edzett és köszörült.

A hossz megközelítő beállítása a szorítópatron alján lévő integrált csavarral lehetséges.

**Leírás:**

Drága munkadarabok megmunkálásakor csak egy esélye van, hogy pontos munkát végezzen. A szerszám kihúzása miatti hosszváltozások a munkadarab súlyos sérüléseihez vezethetnek. Az ER-secuRgrip szorítópatronok maximális kihúzás elleni védelmet nyújtanak maráskor.

**Előny:**

- **Folyamatbiztos munkavégzés – 100%-ban biztosított a szerszám kihúzás elleni védelme.**
- **Hosszabb szerszám élettartam.**
- **A szorítópatron vibrációcsillapító hatású.**
- **Teljes rugalmasság az ER szorítópatron rendszernek köszönhetően.**
- **Felhasználóbarát használat – nem szükséges a szorítópatronos befogó módosítása.**

**Felhasználás:**

A secuRgrip® rendszerrel a szokásos szorítópatronos befogóból kihúzás elleni védelemmel rendelkező befogó lesz, mely megőrzi a rugalmas ER szorítópatron rendszer előnyeit. Először a szorítópatront kell a felfogó anyába pattintani. Ezután hajtsa be a marót a kívánt hosszra (amennyiben előzetesen nem történt meg, a hosszbeállító csavart finoman támassza maróhoz).

**Alkalmazható:**

Minden keményfém maró standard Weldon felülettel.

**Opcionális tartozék:**

309426 sz. menetbetét.

**Figyelem:**

Csak névleges átmérőt fog be. Ügyeljen a helyes elhelyezkedésre a szorítópatronos befogóban: pl. ultrarövid szerszámbefogóban történő használatnál szükség esetén távolítsa el a hosszkiegyenlítő alátétet a szorítópatron alján.

## Műszaki leírás

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Névleges befogási $\varnothing$ d | 10 mm                     |
| Szabvány                          | ISO 15488-B               |
| Körfutási pontosság               | $\leq 5 \mu\text{m}$      |
| Típus                             | kihúzás elleni védelemmel |
| Külső $\varnothing$ D             | 33 mm                     |
| Teljes hossz L                    | 50,4 mm                   |
| Termék fajtája                    | Befogófej sima            |