

REGO-FIX▲**Menetbetét ER szorítópatronhoz secuRgrip kihúzás elleni védelem, Befogási Ø d: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309426 25
GTIN	2050002050136
Árucikk kategória	33B

Leírás**Kivitel:**

A secuRgrip®-pel rendelkező szorítópatronok menethez hasonló kontúrral rendelkeznek befogó furatban. A menetbetét behelyezésével a maró köszörült HB (Weldon) felületébe a maró + menetbetét kombináció a szorítópatronba hajtható és így megakadályozza a szerszám kihúzását. Fém menetbetét TiN bevonattal.

Leírás:

Drága munkadarabok megmunkálásakor csak egy esélye van, hogy pontos munkát végezzen. A szerszám kihúzása miatti hosszváltozások a munkadarab súlyos sérüléseihez vezethetnek. Az ER-secuRgrip szorítópatronok maximális kihúzás elleni védelmet nyújtanak maráskor.

Előny:

- **Folyamatbiztos munkavégzés – 100%-ban biztosított a szerszám kihúzás elleni védelme.**
- **Hosszabb szerszám élettartam.**
- **A szorítópatron vibrációcsillapító hatású.**
- **Teljes rugalmasság az ER szorítópatron rendszernek köszönhetően.**
- **Felhasználóbarát használat – nem szükséges a szorítópatronos befogó módosítása.**

Felhasználás:

A secuRgrip® rendszerrel a szokásos szorítópatronos befogóból kihúzás elleni védelemmel rendelkező befogó lesz, mely megőrzi a rugalmas ER szorítópatron rendszer előnyeit.

Alkalmazható:

309422 és 309423 sz. secuRgrip® ER szorítópatron.

Figyelem:

Csak névleges átmérőt fog be. Ügyeljen a helyes elhelyezkedésre a szorítópatronos befogóban: pl. ultrarövid szerszámbefogóban történő használatnál szükség esetén távolítsa el a hosszkiegyenlítő alátétet a szorítópatron alján.

Műszaki leírás

Névleges befogási \varnothing d	25 mm
Szabvány	ISO 15488-B
Körfutási pontosság	$\leq 5 \mu\text{m}$
Típus	kihúzás elleni védelemmel
Termék fajtája	Befogófej sima