

**REGO-FIX▲****Menetbetét ER szorítópatronhoz secuRgrip kihúzás elleni védelem, Befogási Ø d: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309426 16
GTIN	2050002050112
Árucikk kategória	33B

**Leírás****Kivitel:**

A secuRgrip®-pel rendelkező szorítópatronok menethez hasonló kontúrral rendelkeznek befogó furatban. A menetbetét behelyezésével a maró köszörült HB (Weldon) felületébe a maró + menetbetét kombináció a szorítópatronba hajtható és így megakadályozza a szerszám kihúzását. Fém menetbetét TiN bevonattal.

**Leírás:**

Drága munkadarabok megmunkálásakor csak egy esélye van, hogy pontos munkát végezzen. A szerszám kihúzása miatti hosszváltozások a munkadarab súlyos sérüléseihez vezethetnek. Az ER-secuRgrip szorítópatronok maximális kihúzás elleni védelmet nyújtanak maráskor.

**Előny:**

- **Folyamatbiztos munkavégzés – 100%-ban biztosított a szerszám kihúzás elleni védelme.**
- **Hosszabb szerszám élettartam.**
- **A szorítópatron vibrációcsillapító hatású.**
- **Teljes rugalmasság az ER szorítópatron rendszernek köszönhetően.**
- **Felhasználóbarát használat – nem szükséges a szorítópatronos befogó módosítása.**

**Felhasználás:**

A secuRgrip® rendszerrel a szokásos szorítópatronos befogóból kihúzás elleni védelemmel rendelkező befogó lesz, mely megőrzi a rugalmas ER szorítópatron rendszer előnyeit.

**Alkalmazható:**

309422 és 309423 sz. secuRgrip® ER szorítópatron.

**Figyelem:**

Csak névleges átmérőt fog be. Ügyeljen a helyes elhelyezkedésre a szorítópatronos befogóban:  
pl. ultrarövid szerszámbefogóban történő használatnál szükség esetén távolítsa el a  
hosszkiegyenlítő alátétet a szorítópatron alján.

## Műszaki leírás

Névleges befogási $\varnothing$ d	16 mm
Szabvány	ISO 15488-B
Körfutási pontosság	$\leq 5 \mu\text{m}$
Típus	kihúzás elleni védelemmel
Termék fajtája	Befogófej sima