

**Mahr****Digitális Millimess finomkijelző, Típus: 2001W****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434671 2001W
GTIN	4059192064327
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Digitális finomkijelző egy induktív mérőrendszer maximális pontosságával 0,1 µm felbontással. Nagyméretű, kontrasztos kijelző és érintő kezelőmező beállítható érzékenységgel. Áramellátás integrált akkumulátorokkal, ill. telepített működtetés áramellátással USB adatkábelén keresztül (akkumulátor működési idő akár 1 hónap). Digitális kijelző túrés funkcióval. Mért érték kategorizáló kijelző (jó / selejt / figyelmeztetési határ vagy utómunka) nagyon egyértelmű LED-es fényjelzéssel (piros / zöld / sárga). **Kijelző 280°-ban elforgatható.** További analóg kijelzővel.

**Funkció:**

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkeznek.

**Tartalom:**

USB adat- és töltőkábel 498941 sz. USB2 méret és hálózati adapter USB-hez.

**Opcionális tartozék:**

Digimatic adatkábel 498941 sz. D2 méret.

**Műszaki leírás**

Kalibrálás	C3
------------	----

IP védettségi osztály	IP 64
Sorozat	Millimess
Energiaellátás	Akkus
Mérőerő	0,8 - 1 N
Méréstartomány	± 1 mm
Választható leolvasás	0,001 mm
Választható leolvasás	0,0001 mm
Választható leolvasás	0,005 mm
Választható leolvasás	0,002 mm
Választható leolvasás	0,0002 mm
Választható leolvasás	0,01 mm
Választható leolvasás	0,0005 mm
Dinamikus mérési funkció	igen
Statikus mérési funkció	igen
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Számjegy magassága	9 mm
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben)	± (0,2 + 0,5 x L) µm
Átforulási tartomány fu	0,3 µm
Ismétlési pontosság fw	0,1 µm
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Preset funkció	igen
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Finomkijelző

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásFinomkijelző Típus FZ	023190 FZ
KalibrálásFinomkijelző Típus FZ	023180 FZ

