



Digitális Millimess finomkijelző, Típus: 2001WI



Rendelési adatok

Rendelés száma	434671 2001WI
GTIN	4059192064334
Árucikk kategória	43A

Leírás

Kivitel:

Digitális finomkijelző egy induktív mérőrendszer maximális pontosságával 0,1 µm felbontással. Nagyméretű, kontrasztos kijelző és érintő kezelőmező beállítható érzékenységgel. Áramellátás integrált akkumulátorokkal, ill. telepített működtetés áramellátással USB adatkábelen keresztül (akkumulátor működési idő akár 1 hónap). Digitális kijelző túrés funkcióval. Mért érték kategorizáló kijelző (jó / selejt / figyelmeztetési határ vagy utómunka) nagyon egyértelmű LED-es fényjelzéssel (piros / zöld / sárga). **Kijelző 280°-ban elforgatható.** További analóg kijelzővel. Integrált, vezeték nélküli i-wi adatkapcsolat.

Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB adat- és töltőkábel 498941 sz. USB2 méret és hálózati adapter USB-hez.

Opcionális tartozék:

Digimatic adatkábel 498941 sz. D2 méret. i-wi rádiós vevőkészülék 498912 STICK sz.

Műszaki leírás

IP védettségi osztály	IP 64
Sorozat	Millimess
Kalibrálás	C3
Méréstartomány	± 1 mm
Energiaellátás	Akkus
Mérőerő	0,8 - 1 N
Választható leolvasás	0,005 mm
Választható leolvasás	0,002 mm
Választható leolvasás	0,0002 mm
Választható leolvasás	0,01 mm
Választható leolvasás	0,0005 mm
Választható leolvasás	0,001 mm
Választható leolvasás	0,0001 mm
Statikus mérési funkció	igen
Dinamikus mérési funkció	igen
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Számjegy magassága	9 mm
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben)	± (0,2 + 0,5 x L) µm
Átforulási tartomány fu	0,3 µm
Ismétlési pontosság fw	0,1 µm
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Preset funkció	igen
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Finomkijelző

Szolgáltatások

DAkS kalibrálásFinomkijelző Típus FZ	023190 FZ
KalibrálásFinomkijelző Típus FZ	023180 FZ