

**Garant**

**Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 16/6mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	302413 16/6
GTIN	4062406544782
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva.  
Hosszbeállító csavar **nélkül közepes**.

**Felhasználás:**

Zsugorbefogóban, hidraulikus szerszámtartóban és ER-szorítópatronos befogókba való használatra.

**Figyelem:**

Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8000 min<sup>-1</sup>.

**Műszaki leírás**

Szár Ø d	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Furat Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Teljes hossz L	210 mm
Terméknév attribútum	L = 210 mm
Termék fajtája	Extensionrod