

Garant

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 16/4mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	302413 16/4
GTIN	4062406544775
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva.
Hosszbeállító csavar **nélkül közepes**.

Felhasználás:

Zsugorbefogóban, hidraulikus szerszámtartóban és ER-szorítópatronos befogókba való használatra.

Figyelem:

Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8000 min⁻¹.

Műszaki leírás

Ø D ₂	10 mm
Szár Ø d	16 mm
Furat Ø D ₁	4 mm
Teljes hossz L	210 mm
Terméknév attribútum	L = 210 mm
Termék fajtája	Extensionrod