

Garant**Zsugorbefogó hűtőcsatorna furatokkal, SK 50 A = 160, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302313 10
GTIN	4062406544706
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.

Hűtőcsatorna furatok D1 befogási Ø-nél: 3, 4 és 5 mm, nem zárható.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Ø D ₂	24 mm
Befogási Ø D ₁	10 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Külső Ø D	31,4 mm

Befogó	SK 50 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül, hűtőcsatorna furatokkal Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 50	354225 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50