

Garant**VHM életörő maró 90°, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208071 5
GTIN	4062406544850
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:****Tűrés:** Csúcsszög $\pm 1^\circ$.**Felhasználás:**

- Horonymarás
- Süllyesztés
- Életörés
- NC központozóként is használható.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	57 mm
Élhossz L _c	13 mm
Fogak száma Z	2
Szár	DIN 6535 HB, h6
Sarokletörés szöge	45 fok
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 900 N/mm ²	0,02 mm
Vágóél Ø D _c	5 mm
Életörő marás	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM

Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Tűrés névleges \emptyset	e8
Spirálszög	30 fok
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Kúpsüllyesztő csúcshoz	90 fok
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Élletörő maró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	105 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	M
GG(G)	alkalmas	55 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------

