

Garant**VHM életörő maró 60°, bevonat nélkül, Ø f8 DC: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208068 4
GTIN	4062406538156
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:****Tűrés:** Csúcsszög $\pm 1^\circ$.**Felhasználás:**

- Süllyesztés
- Életörés

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	4 mm
Előtolás f _z szélézéshez acélban < 900 N/mm ²	0,02 mm
Életörő marás	30 fok
Teljes hossz L	57 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6
Élhossz L _c	11 mm
Fogak száma Z	2
Szár Ø D _s	6 mm
Sarokletörés szöge	30 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N

Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	30 fok
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Kúpsüllyesztő csúcshöszög	60 fok
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Élletörő maró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	105 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	M
GG(G)	alkalmas	55 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------