

Garant**ER felfogó anya HiRunER szorítópatronos befogóhoz, ER-hez: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309617 20
GTIN	4062406545048
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében. Csúszós bevonatú felület, golyóscsapágyazott. Alacsony súrlódási érték, nagyobb szorítóerők.

Alkalmazható :

Precíziós ER szorítópatronos befogó 300642; 300643; 302843; 302844; ,305523; 305524 sz.

Különleges tartozék:

ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz.

egyoldalú villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret.

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min⁻¹-nél

Teljes hossz L: 22,6 mm

Külső Ø D: 38 mm

Menet: M28×1

Max. meghúzási nyomaték: 80 Nm

Műszaki leírás

Menet	M28×1
Külső Ø D	38 mm
ER-hez	20 mm
Teljes hossz L	22,6 mm
Max. meghúzási nyomaték	80 Nm
Szabvány	DIN 6499 D
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Termék fajtája	Felfogó anya