

uvex**Vegyvédelmi kesztyű pár uvex u-chem 3500, Kesztyűméret: 7**

Rendelési adatok

Rendelés száma	094756 7
GTIN	4048612084885
Árucikk kategória	04W

Leírás

Kivitel:

uvex u-chem 3500. A nitrilkaucsuk és a kloroprén új kombinációja következtében ez a kesztyű nagyon jó védelmet nyújt sokféle vegyszer ellen. Nagyon ellenálló az acetonnal, tisztítószerekkel, ragasztókkal és oldószerekkel szemben. Nagyon kényelmes viselet a varrat nélküli pamutnak köszönhetően. Biztonságosan kezelhetőek a meleg tárgyak 100°C érintkező hőig. III. kategóriás védőkesztyűk.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	7
Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű típus	Vegyvédelmi kesztyű
Védettségi osztály	Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint

EN 374	A TÍPUS (ACJKLMNOST)
Vegyszereknek ellenáll	ACJKLMNOST
EN 388	3121X
EN 407	3121X
Anyag	Nitrilkaucsuk, kloroprén
Hordozóanyag	Nitrilkaucsuk, kloroprén
Hossz	320 mm
Vastagság	0,4 mm
Festék	narancssárga
Felhasználás	többször használatos
Szabvány/rendelet	EN 374
Érintkező hő max.	100 °C
Termék fajtája	Vegyvédelmi kesztyű