

HEDI

LED-es akkus rúdlámpa, Típushoz: 160



Rendelési adatok

Rendelés száma	081259 160
GTIN	4003644006090
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Akkus rúdlámpa forgatható műanyag akasztóval; be/ki kapcsoló, külön kapcsolható felületmegvilágító fény és zseblámpa.

Fényes felületi fény 160 LED-del. Töltőkészülék 230 V / 12 V és SZGK töltőkábel.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Műszaki leírás

ATEX zóna	Nincs
Súly	300 g
Energiaellátás	Akkus
Fényáram	1000 lm
Akkumulátor típus	Nikkel-fémhidrid
IP védettségi osztály	IP 20
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Teljes hossz	520 mm
Világítási idő	2 óra
Fej \varnothing	58 mm
Világítási teljesítmény	10 W

Termék fajtája

Vizsgálólámpa