

Garant**ER szorítópatronos befogó, ultra rövid, SK 50, ER szorítópatron mérethez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300446 25
GTIN	4062406545369
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. **Ultra rövid kivitel belső precíziós felfogó anyával.** Kiválóan alkalmas szűk munkaterekben, nagyobb stabilitású.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a DIN 6499 A és B alak szerint.

Tartalom:

ER felfogó anyával (belső).

Különleges tartozék:

ER szorítópatronok 308941 – 309448 sz., kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anya 309621 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 25 mm

Külső Ø D: 32 mm

Műszaki leírás

ER szorítópatronhoz	25 mm
A-méret kinyúlási hossz	25 mm
Külső Ø D	32 mm

Kulcsnyílás SW	24 mm
Befogási Ø D ₁	1-16 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó