

3M**2K ragasztó, Gyártó azonosító: DP190****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083374 DP190
GTIN	4054596677234
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

Gyorsan és könnyen feldolgozható **szívósan rugalmas 2K ragasztóanyag** tartósan szilárd kötésekhez. Szobahőmérsékleten szárad.

Felhasználás:

Használjon 083373 sz. PISTOLE méretű kézi adagolópisztolyt a 083375 sz. KOLBEN3 méretű előtoló dugattyúval és a 083383 sz. MIXER méretű keverőcsővel.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	DP190
Húzó-nyírószilárdság	18 N/mm ²
Sűrűség	1,3 g/cm ³
Feldolgozási hőmérséklet	20 - 25 °C
Dinamikus viszkozitás	60000 mPas
Száradás	480 min

Üzemi szilárdság	360 min
Alak	folyékony
Festék	szürke
Alkalmas anyagok	Fém
Alkalmas anyagok	Műanyag
Alkalmas anyagok	fa
Tárolási hőmérséklet	15 - 25 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	15 hónap
Keménység Shore A szerint	35
UN szám	UN3082
Kémiai alap	Epoxidgyanta
Úrtartalom	50 g
Veszélyes áru kategória	9
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 80 °C
Ütéseknek és vibrációnak ellenáll	nem
Átfedési szilárdság	17,6 N/mm ²
Termék fajtája	Kétkomponenses ragasztó