



Ragasztó spray Habszivacs ragasztások, Tartalom: 500ml



Rendelési adatok

Rendelés száma	083397 500
GTIN	5900422098546
Árucikk kategória	08M

Leírás

Kivitel:

Egy ujjlenyomás elég - tapadóerő a papírtól a fémig terjedő felületekhez. Az ipari 3M ragasztó spray-k gyors, praktikus és hatékony szerelési segédeszköz.

Műszaki leírás

Száradási idő	1 min
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	15 hónap
Lobbanáspont	-42 °C
Alkalmas anyagok	fa
Alkalmas anyagok	Szövet
Alkalmas anyagok	Fém
Alkalmas anyagok	Karton
Száradás	10 min

Szórási távolság	20 cm
Festék	narancssárga
Alak	Szórópalack
Úrtartalom	500 ml
Kémiai alap	Elasztomer
Veszélyes anyag jelölés	GHS09 környezetre veszélyes
Veszélyes anyag jelölés	GHS07 figyelem
Veszélyes anyag jelölés	GHS02: Láng
Veszélyes anyag jelölés	GHS05 maró
Sűrűség	0,71 g/cm ³
Tárolási hőmérséklet	15 - 25 °C
Veszélyes áru kategória	2.1
Termék fajtája	Ragasztó spray