

**HOLEX****Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 A = 100, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306557 32
GTIN	4062406545468
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

- 40-es befogási Ø 4 menetes furattal DIN 2079 szerinti marófejek befogásához.
- Balluff/RFID chip furattal.
- Megnövelt felfekvő felület a vállon.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

**Hűtőcsatorna furatokkal.****Felhasználás:**

Homlok-palásmarók és marófejek befogására.

**Tartalom:**

Marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	32
Külső Ø D	78 mm
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	24 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	32
Tüske Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	32 mm

Befogó	HSK-A 63 A = 100
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó