

3M**Ragasztó spray PE, PP, Tartalom: 500ml**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083399 500
GTIN	5900422098553
Árucikk kategória	08M

Leírás

Kivitel:

Egy ujjlenyomás elég - tapadóerő a papírtól a fémig terjedő felületekhez. Az ipari 3M ragasztó spray-k gyors, praktikus és hatékony szerelési segédeszköz.

Műszaki leírás

Száradás	10 min
Lobbanáspont	-55 °C
Veszélyes anyag jelölés	GHS02: Láng
Veszélyes anyag jelölés	GHS09: Környezetre veszélyes
Veszélyes anyag jelölés	GHS07: Felkiáltójel
Veszélyes áru kategória	2.1
Alak	Szórópalack
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	15 hónap

Kémiai alap	Elasztomer
Sűrűség	0,71 g/cm ³
Alkalmas anyagok	Műanyag
Festék	fehér
Szórási távolság	20 cm
Száradási idő	1 min
Úrtartalom	500 ml
Tárolási hőmérséklet	15 - 25 °C
Termék fajtája	Ragasztó spray