

Garant**Zsugorbefogó rezgéscsillapított, hűtőcsatorna furatokkal, SK 50 A = 160,
Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302216 12
GTIN	4062406545567
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Nagy hőállóságú acél.
- Integrált szerszámhossz beállítás.
- HSS és VHM szerszámokhoz.
- Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- RFID / Balluffchip furattal.
- Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.
- Kiegyensúlyozó csavarokhoz menetes furatokkal.
- Megerősített kivitel, ill. kontúr.
- Polírozott felület.
- Speciális megtámasztású keményfém mag a zsugorbefogó testben.

Előny:

- Vibrációcsillapító.
- Jobb munkadarab felület.
- Optimalizált szerszám élettartam.
- Nagyobb folyamatbiztonság.
- Csekélyebb korrózióhajlam a polírozott felület következtében.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához (h6 szártűrés). Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz.

AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz.

Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz.
Kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

Ø D ₂	24 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Ø D ₃	80 mm
L ₂	75,9 mm
Befogási Ø D ₁	12 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Külső Ø D	32 mm
Befogó	SK 50 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Zsugorbefogó