

**Garant****Zsugorbefogó rezgéscsillapított, hűtőcsatorna furatokkal, SK 50 A = 160,  
Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302216 10
GTIN	4062406545550
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Nagy hőállóságú acél.
- Integrált szerszámhossz beállítás.
- HSS és VHM szerszámokhoz.
- Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- RFID / Balluffchip furattal.
- Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.
- Kiegyensúlyozó csavarokhoz menetes furatokkal.
- Megerősített kivitel, ill. kontúr.
- Polírozott felület.
- Speciális megtámasztású keményfém mag a zsugorbefogó testben.

**Előny:**

- Vibrációcsillapító.
- Jobb munkadarab felület.
- Optimalizált szerszám élettartam.
- Nagyobb folyamatbiztonság.
- Csekélyebb korrózióhajlam a polírozott felület következtében.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához (h6 szártűrés). Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz.

AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz.

Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz.  
Kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

## Műszaki leírás

Külső Ø D	32 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>3</sub>	80 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
L <sub>2</sub>	75,9 mm
Befogó	SK 50 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Zsugorbefogó