

Garant

**Zsugorbefogó rezgéscsillapított, hűtőcsatorna furatokkal, HSK-A 100 A = 160,
Befogási Ø D1: 8mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	308348 8
GTIN	4062406545642
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Nagy hőállóságú acél.
- Integrált szerszámhossz beállítás.
- HSS és VHM szerszámokhoz.
- Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- RFID/Balluff-Chip furattal.
- Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.
- Kiegyensúlyozó csavarokhoz menetes furatokkal.
- Megerősített kivitel, ill. kontúr.
- Polírozott felület.
- Speciális megtámasztású keményfém mag a zsugorbefogó testben.

Előny:

- Vibrációcsillapító.
- Jobb munkadarab felület.
- Optimalizált szerszám élettartam.
- Nagyobb folyamatbiztonság.
- Csekélyebb korrózióhajlam a polírozott felület következtében.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához (hő szártűrés). Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

HSK hűtőfolyadék cső 309880 sz.,
Dugókulcs 309890 sz.,

Zsugorbefogó készülék, tartozékok 354210 – 354440 sz.
Kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

Hűtőcsatorna furat	Zárható
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Befogási $\varnothing D_1$	8 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
$\varnothing D_3$	88 mm
Külső $\varnothing D$	27 mm
L_2	60 mm
Befogó	HSK-A 100 A = 160
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	$\leq 3 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Rezgés	csillapított
Felépítés	megerősített
Termék fajtája	Zsugorbefogó