

**Kétoldalas csőkulcs, Kulcsnyílás: 8X9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	620502 8X9
GTIN	4062406545697
Árucikk kategória	62C

**Leírás****Kivitel:**

Kovácsolt, masszív hatszög szár kulcsos rásegítéshez és keresztfurattal a hajtószárnak. Erős, mély belső hatszöggel és átmenő furattal a kiálló töcsavarokhoz.

**Szabvány:**

Ähnlich **DIN 896 A.**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Műszaki leírás**

Külső szár 6-szög S	9 mm
Hajtószár furat Ø	4 mm
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	6-szög kulcsos rásegítés
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	8 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	9 mm
Teljes hossz	110 mm
Gyártási eljárás	kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

