



Kétoldalas csőkulcs, Kulcsnyílás: 18X19mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 620502 18X19 |
| GTIN | 4062406545741 |
| Árucikk kategória | 62C |

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt, masszív hatszög szár kulcsos rásegítéshez és keresztfurattal a hajtószárnak. Erős, mély belső hatszöggel és átmenő furattal a kiálló töcsavarokhoz.

Szabvány:

Ähnlich **DIN 896 A.**

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Hajtószár furat Ø | 8 mm |
| Kulcsnyílás ₂ | 19 mm |
| Külső szár 6-szög S | 19 mm |
| Profil | 6-szög dugókulcs |
| Profil | 6-szög kulcsos rásegítés |
| Kulcsnyílás ₁ | 18 mm |
| Teljes hossz | 165 mm |
| Gyártási eljárás | kovácsolt |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | Krómozott |
| Termék fajtája | Dugókulcs |

