



## Kétoldalas csőkulcs, Kulcsnyílás: 14X15mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	620502 14X15
GTIN	4062406545727
Árucikk kategória	62C

### Leírás

**Kivitel:**

Kovácsolt, masszív hatszög szár kulcsos rásegítéshez és keresztfurattal a hajtószárnak. Erős, mély belső hatszöggel és átmenő furattal a kiálló töcsavarokhoz.

**Szabvány:**

Ähnlich **DIN 896 A.**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	145 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	14 mm
Külső szár 6-szög S	14 mm
Hajtószár furat Ø	6 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	15 mm
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	6-szög kulcsos rásegítés
Gyártási eljárás	kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

