



Kétoldalas csőkulcs, Kulcsnyílás: 10X11mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	620502 10X11
GTIN	4062406545703
Árucikk kategória	62C

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt, masszív hatszög szár kulcsos rásegítéshez és keresztfurattal a hajtószárnak. Erős, mély belső hatszöggel és átmenő furattal a kiálló töcsavarokhoz.

Szabvány:

Ähnlich **DIN 896 A.**

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Teljes hossz	120 mm
Kulcsnyílás ₂	11 mm
Hajtószár furat Ø	5 mm
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	6-szög kulcsos rásegítés
Kulcsnyílás ₁	10 mm
Külső szár 6-szög S	11 mm
Gyártási eljárás	kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

