

**Kétoldalas csőkulcs, Kulcsnyílás: 21X23mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 620502 21X23 |
| GTIN | 4062406545765 |
| Árucikk kategória | 62C |

Leírás**Kivitel:**

Kovácsolt, masszív hatszög szár kulcsos rásegítéshez és keresztfurattal a hajtószárnak. Erős, mély belső hatszöggel és átmenő furattal a kiálló töcsavarokhoz.

Szabvány:

Ähnlich **DIN 896 A.**

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Hajtószár furat Ø | 10 mm |
| Kulcsnyílás ₂ | 23 mm |
| Profil | 6-szög dugókulcs |
| Profil | 6-szög kulcsos rásegítés |
| Teljes hossz | 185 mm |
| Külső szár 6-szög S | 21 mm |
| Kulcsnyílás ₁ | 21 mm |
| Gyártási eljárás | kovácsolt |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | Krómozott |
| Termék fajtája | Dugókulcs |

