

Garant**Profil üregelő betét külső hatszöghöz $\varnothing d = 32$ mm, TiN, Hatszög: 10mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	293110 10
GTIN	4062406561017
Árucikk kategória	29L

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Figyelem:

Speciális geometria külön ajánlatkérésre. A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.

Műszaki leírás

L_1	20,5 mm
$\varnothing d$	32 mm
Hatszög	10 mm
Profil	Hatszög
Szerszámanyag	HSS
Profilhossz t_{max}	30 mm
Tűrés	- 0,09 – - 0,14 mm

Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám