

**Garant****Profil üregelő betét külső hatszöghöz  $\varnothing d = 32$  mm, TiN, Hatszög: 14mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	293110 14
GTIN	4062406561031
Árucikk kategória	29L

## Leírás

**Kivitel:**

TiN bevonattal.

**Figyelem:**

Speciális geometria külön ajánlatkérésre. A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.

## Műszaki leírás

$\varnothing d$	32 mm
Hatszög	14 mm
$L_1$	20,5 mm
Profil	Hatszög
Szerszámanyag	HSS
Profilhossz $t_{max}$	30 mm
Tűrés	- 0,11 – - 0,16 mm

Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám