

Garant**Adapter $\varnothing d = 32 \text{ mm}$, Szár $\varnothing D_s$: 16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	293105 16
GTIN	4062406560959
Árucikk kategória	29K

Leírás

Felhasználás:

Ezzel az adapterrel a külső profilokhoz való forgácsoló betétek a belső profilokhoz való profil üregelő tartóval együtt is használhatók.

Alkalmazható:

293026, 293033, 293076 sz. profilüregelő tartó belső profilhoz.

Figyelem:

Nagyobb tételméreteknél, ill. nehezen forgácsolható anyagoknál stabilitási okokból kifolyólag használja a 293102 sz. profil üregelő tartó.

Műszaki leírás

Szár $\varnothing D_s$	16 mm
$\varnothing d$	32 mm
Profilhossz t_{\max}	31 (8-as méretig) mm
Profilhossz t_{\max}	20 (10-es mérettől) mm
Szárhossz L_s	19 mm

Fejhossz L ₁	40,5 mm
L	32 mm
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám