

Garant**Profil üregelő tartó $\varnothing d = 32$ mm, Szár $\varnothing DS: 20$ mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	293102 20
GTIN	4062406560911
Árucikk kategória	29K

Leírás

Alkalmazható:

CNC- és hagyományos gépekhez.

Műszaki leírás

Szárhossz L_s	50 mm
L	41,5 mm
Szár típusa	Hengeres szár
Szár $\varnothing D_s$	20 mm
$\varnothing D$	44 mm
$\varnothing d$	32 mm
Fejhossz L_1	50 mm
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám