

Garant**Profil üregelő betét külső hatszöghöz $\varnothing d = 32$ mm, TiN, Hatszög: 12mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	293110 12
GTIN	4062406561024
Árucikk kategória	29L

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Figyelem:

Speciális geometria külön ajánlatkérésre. A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.

Műszaki leírás

$\varnothing d$	32 mm
L_1	20,5 mm
Hatszög	12 mm
Profil	Hatszög
Szerszámanyag	HSS
Profilhossz t_{max}	30 mm
Tűrés	- 0,1 – - 0,15 mm

Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám