

Garant**Adapter $\varnothing d = 32$ mm, Szár $\varnothing D_s$: 12mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	293105 12
GTIN	4062406560942
Árucikk kategória	29K

Leírás

Felhasználás:

Ezzel az adapterrel a külső profilokhoz való forgácsoló betétek a belső profilokhoz való profil üregelő tartóval együtt is használhatók.

Alkalmazható:

293023, 293030, 293073 sz. profilüregelő tartó belső profilhoz.

Figyelem:

Nagyobb tételméreteknél, ill. nehezen forgácsolható anyagoknál stabilitási okokból kifolyólag használja a 293102 sz. profil üregelő tartó.

Műszaki leírás

Szár $\varnothing D_s$	12 mm
$\varnothing d$	32 mm
Profilhossz t_{max}	20 mm
L	17 mm
Szárhossz L_s	15 mm

Fejhossz L ₁	25,5 mm
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám