

**Garant****Profil üregelő tartó  $\varnothing d = 32$  mm, Szár  $\varnothing DS: 16$ mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	293102 16
GTIN	4062406557805
Árucikk kategória	29K

## Leírás

### Alkalmazható:

CNC- és hagyományos gépekhez.

## Műszaki leírás

L	41,5 mm
Szárhossz $L_s$	50 mm
Szár típusa	Hengeres szár
Szár $\varnothing D_s$	16 mm
$\varnothing d$	32 mm
$\varnothing D$	44 mm
Fejhossz $L_1$	50 mm
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám