



Írányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 3/8 col kioldóval QuickRelease, Típus: 3/8



Rendelési adatok

Rendelés száma	635155 3/8
GTIN	4018754235919
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kioldóval és irányváltó tárcsával jobbos és balos hajtáshoz, munkaszög 4,5°.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Fogak száma: 80

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Teljes hossz	193 mm
Fogak száma	80
Munkaszög	4,5 fok
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Racsní

