


**Kétoldalas ragasztószalag, Szélesség×hossz (mm×m): 12X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083778 12X50
GTIN	5900422113843
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A 3M™ GPT-020F egy kétoldalas ragasztószalag és nagy nedvességgel szembeni ellenálló képesség, nagyon jó azonnali tapadás, magasabb hőmérsékleten is nagyon jó nyírásállóság és jó UV állóság jellemzi.

Ragasztószalag fajtája: kétoldalas

Ragasztó massza: akrilát

Vastagság: 0,2 mm

Műszaki leírás

Burkolat anyaga	PP fólia
Tárolási hőmérséklet	16 - 25 °C
Szélesség	12 mm
Festék	Átlátszó
Eltarthatóság	18 hónap
Tárolási levegő páratartalom	40 - 65 %

Adatlap

Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
Hordozóanyag	PET fólia
Ragasztóerő acélon	11,3 N/mm
Hossz	50 m
Ragasztó massa	akrilát
Vastagság	0,2 mm
Gyártó jelölése	GPT-020F
Hőálló max.	90 °C
Béléssel	nem
Termék fajtája	Ragasztószalag