

**Kétoldalas ragasztószalag, Szélesség×hossz (mm×m): 25X50****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 083778 25X50 |
| GTIN | 5900422114307 |
| Árucikk kategória | 08M |

Leírás**Kivitel:**

A 3M™ GPT-020F egy kétoldalas ragasztószalag és nagy nedvességgel szembeni ellenálló képesség, nagyon jó azonnali tapadás, magasabb hőmérsékleten is nagyon jó nyírásállóság és jó UV állóság jellemzi.

Ragasztószalag fajtája: kétoldalas

Ragasztó massza: akrilát

Vastagság: 0,2 mm

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|------------|
| Ragasztó massza | akrilát |
| Ragasztószalag fajtája | kétoldalas |
| Burkolat anyaga | PP fólia |
| Vastagság | 0,2 mm |
| Eltarthatóság | 18 hónap |
| Tárolási hőmérséklet | 16 - 25 °C |

Adatlap

| | |
|------------------------------|----------------|
| Hordozóanyag | PET fólia |
| Festék | Átlátszó |
| Hossz | 50 m |
| Hőálló max. | 90 °C |
| Szélesség | 25 mm |
| Tárolási levegő páratartalom | 40 - 65 % |
| Gyártó jelölése | GPT-020F |
| Ragasztóerő acélon | 11,3 N/mm |
| Béléssel | nem |
| Termék fajtája | Ragasztószalag |