

**Garant****Ujjmaró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191320 15
GTIN	4045197101761
Árucikk kategória	11W

**Leírás****Kivitel:**

Központon átmenő él mélységre fúráshoz.

**Excentrikus hátraköszörülés.**

- **Nagy, finomra köszörült forgácshornyok.**
- **Rendkívül finom élköszörülés, – ennek következtében finom munkadarab-felületek.**
- **Speciális homlokszög alumíniumhoz.**

**Figyelem:**

Fúrt hornyok marásához.

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,041 mm
Vágóél Ø $D_c$	15 mm
Fogak száma Z	3
Szár Ø $D_s$	12 mm
Teljes hossz L	83 mm
Élhossz $L_c$	26 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	42 fok
Sarokletörés szöge	90 fok

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 844 B
Típus	W
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	150 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	37 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		