

**Garant****DCGW 04T001, BU7220, Vágóél kivitel: G****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265426 G
GTIN	4062406545802
Árucikk kategória	21H

**Leírás****Kivitel:**

2 vágóélel felszerelve.

Sarokrádiusz: 0,1 mm

Minőség: BU7220

Fogásmélység  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmElőtolás  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 160 m/min

Vágóél kivitel: G

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 160 m/min
Váltólapka ISO kód	DCGW 04T001
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Sarokrádiusz	0,1 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Vágóél kivitel	G
Szerszámanyag	CBN
Előtolás f	0,04 - 0,12 mm/ford,
Minőség	BU7220
Terméknév attribútum	BU7220
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Száraz	alkalmas		