



## Csillag-villáskulcs, Kulcsnyílás: 27mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	613800 27
GTIN	4013288218865
Árucikk kategória	63F

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.

Különösen alkalmas szűk helyekhez. A 7,5°-ban hajlított pofa és a kettős hatszög geometria kombinációjának köszönhetően a felhelyezési pontok megkészszerzése érhető el. A pofa kicsi utánfogási szöge 15°-onként fogja meg a csavart.

#### Szabvány:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

#### Figyelem:

**FIGYELEM!**

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 613600

### Műszaki leírás

Kulcsnyílás	27 mm
Maximális pofamagasság h1	13 mm
Maximális gyűrűmagasság h <sub>2 max</sub>	18 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	300 mm
Gyártó jelölése	6003 Joker
Szabvány	DIN 3113 A

Szabvány	ISO 3318
Szabvány	ISO 7738
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm molibdén acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs