

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény válaszfallal lemezes szárnyas ajtókkal, Típus: 2000-3**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940082 2000-3
GTIN	4062406565084
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

40x20G felszerelt szekrényel, válaszfallal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Végigmenő középső válaszfal, minden polclap állítható magasságú.

Elhelyezés:

20G szélességű polclapok száma: 5

Tartalom:

Szekrény válaszfallal és polcokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Hasznos magasság	1845 mm
ComfortClose	nem
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Magasság	2000 mm
Súly	142 kg
Mélység G-ben	20
Fogantyú pozícionálása	Középen
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémén)	100 kg
Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Szélesség G-ben	40
Szélesség	1000 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítós osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940550 20