

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény válaszfallal ablakos szárnyas ajtókkal, Típus: 2000-1**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940084 2000-1
GTIN	4062406565091
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

40x20G felszerelt szekrénnel, válaszfallal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez. Beakasztott középső válaszfal egy fix és 2 állítható magasságú polclappal. A beakasztott középső válaszfal, ill. a függesztett rész teherbírása: 200 kg.

Elhelyezés:

20G szélességű polclapok száma: 3

Tartalom:

Szekrény válaszfallal és polcokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szekrény előlap	ablakos szárnyas ajtóval
Súly	114 kg
Fogantyú pozícionálása	Középen
Szélesség G-ben	40
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szélesség	1000 mm
Hasznos magasság	1845 mm
Magasság	2000 mm
Mélység G-ben	20
ComfortClose	nem
Mélység	500 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítási osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940550 20
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11