

**Forrasztási füst elszívó Easy Arm 1, Szűrők/ karok száma: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	082303 1
GTIN	4003008095326
Árucikk kategória	04K

Leírás**Kivitel:**

Optikai és akusztikus jelzés a szűrő cseréjéhez. Azonos szűrő az EASY ARM 1-hez és EASY ARM 2-höz. Csatlakozó az i-CON forrasztóállomások csatlakoztatásához.

Nagy elszívási teljesítmény – hatékony szűrőteljesítmény – halk működés. A folyamatlevegő szűrése 3 fokozatban:

- **Előszűrő porokhoz és nagyobb részecskékhez.**
- **Kombinált szűrő mikrorészecskékhez.**
- **Az aktívszenes szűrő megköti a káros gázokat.**

A rendszer összeszerelése a hozzávaló asztali tartóval történik. A tartozékokat, mint az elszívó karokat és fejeket az Onlineshop-ban talál a 082306 – 082313 sz. alatt.
elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Műszaki leírás

Elszívási térfogat karonként	110 m ² /h
Hálózati feszültség	100 - 240 V
Súly	7,5 kg
Teljes szélesség	255 mm

Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljes hossz	255 mm
Teljes magasság	470 mm
Teljesítményfelvétel	40 W
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Elszívó berendezés

Tartozék

Elszívó kar csuklóval Omniflex Típushoz 1	082310 1
Kombinált szűrő komplett Típushoz 1	082306 1
Elszívó fej, szögletes Típushoz 1	082312 1
Elszívó kar csuklóval, asztali felszereléshez Highflex Típushoz 1	082308 1
Plus elszívó fej Típushoz 1	082313 1
Elszívó kar csuklóval Omniflex Típushoz 1	082311 1
Elszívó kar Highflex Típushoz 1	082309 1
Előszűrő Típushoz 1	082307 1
Előszűrő G4 PU 4 db.	0CA10-1002/04
Kombiszűrő komplett	0CA10-1001