

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény válaszfallal és fiókokkal lemezes szárnyas ajtókkal, Típus: 2000-2**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940102 2000-2
GTIN	4062406565213
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

40x20G felszerelt szekrénnel, középső válaszfallal és 16G mélységű fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Fiók előlap magasság 125 mm. Beakasztott középső válaszfal 2 fix és 4 állítható magasságú polclappal. A beakasztott középső válaszfal, ill. a függesztett részek teherbírása: 200 kg.

Elhelyezés:

20G szélességű polclapok száma: 6

40G szélességű polclapok száma: 1

16x16G fiókok száma: 2

36x16G fiókok száma: 1

Tartalom:

Szekrény válaszfallal, valamint polclapokkal és fiókokkal.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szekrény előlap	lemezes szárnyas ajtóval
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	16
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Fogantyú pozícionálása	Középen
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
ComfortClose	nem
Szélesség	1000 mm
Mélység G-ben	20
Mélység	500 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Magasság	2000 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Hasznos magasság	1845 mm
Súly	142 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szélesség G-ben	40
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940550 20
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 20G Fiók előlap magasság 125 mm	940640 125
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940642 125