

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény válaszfallal és fiókokkal ablakos szárnyas ajtókkal, Típus: 2000-2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940104 2000-2
GTIN	4062406561192
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

40x20G méretű felszerelt szekrény középső válaszfallal és 16G mélységű fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Fiók előlap magasság 125 mm. Beakasztott középső válaszfal, 9x9 mm, 37 mm-es osztásban, 2 rögzített és 4 állítható magasságú polclappal. A beakasztott középső válaszfal, ill. a függesztett részek teherbírása: 200 kg.

**Elhelyezés:**

20G szélességű polclapok száma: 6

40G szélességű polclapok száma: 1

16x16G fiókok száma: 2

36x16G fiókok száma: 1

**Tartalom:**

Szekrény válaszfallal, valamint polclapokkal és fiókokkal.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

## Műszaki leírás

ComfortClose	nem
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Magasság	2000 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Súly	142 kg
Hasznos magasság	1845 mm
Fiók hasznos szélessége	400 mm
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Szélesség G-ben	40
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Mélység G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	16
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Mélység	500 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Szélesség	1000 mm
Szekrény előlap	ablakos szárnyas ajtóval
Fogantyú pozícionálása	Középen
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítási osztása	25 mm

Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 20	940550 20
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 20G Fiók előlap magasság 125 mm	940640 125
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940642 125