

# HEDI

## Géplámpa, Típus: 9LED-24V



### Rendelési adatok

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 081303 9LED-24V |
| GTIN              | 4003644016709   |
| Árucikk kategória | 08B             |

### Leírás

**Kivitel:**

Kiváló minőségű, univerzálisan használható lámpa, be- és kikapcsolóval, 3 m gumi csatlakozókábellet.

Minden HEDI® gép-/ munkaállomás lámpa alapkivitelben asztali szorítóval készül, integrált mágnessel és 4 csavarral a lámpának különböző felületekre történő rugalmas rögzítéséhez.

Bevált géplámpa extrém robusztus lámpafejjel, fröccsenő víztől védett és porzáró, durva munkakörnyezetben vagy gépeken ill. gépekben történő professzionális felhasználáshoz. DIN EN 62493 szerinti zavarcsökkentés.

**Funkció:**

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

### Műszaki leírás

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Névleges feszültség | 24 V      |
| Energiaellátás      | Vezetékes |
| Fényáram            | 1140 lm   |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Világítási teljesítmény | 12 W                |
| ATEX zóna               | Nincs               |
| IP védettségi osztály   | IP 64               |
| Fényszórási szög, fix   | 60 fok              |
| Fényfókuszálás          | Fókuszált fénycsóva |
| Termék fajtája          | Géplámpa            |